

Operatør terminal NT2S

- Lille kompakt display
- Ideel til visning af værdier og andre brugerinformationer
- Ideelt til barske miljøer, kan rengøres med vand.
- Tydeligt LCD display



Tekniske data

	NT2S-SF123B-E	NT2S-SF122B-E	NT2S-SF121B-E
Programmering	Ingen	Via computer med VGA skærm opløsning 640 x 480 punkter	
Antal karakterer	2 linier af 16 karakterer		
Funktioner	Numerisk visning	Enkelt-ord. Mulighed for konvertering mellem dataformater. Decimal kan defineres	
	Funktionstaster	6 Foruddefinerede	6 programmerbare
	Numerisk indtastning	Nej	Enkelt-ord. via funktionstasterne
	Ur	Nej	Ja
Byggemål (Udvendige)	109 x 60 mm		
Byggemål (Hulmål)	92 x 45 mm		
Monterings dybde	28 mm	44 mm	

Typer

Operatør terminal	AScii model, som ikke skal programmeres. Forsynes via Komm. port	NT2S-SF123B-E	
Operatør terminal	Programmerbar model. Forsynes via Komm. port	NT2S-SF122B-E	
Operatør terminal	Programmerbar model. Forsynes med 24V DC	NT2S-SF121B-E	
Kabler	Kabel mellem NT2S-SF123/NT2S-SF122 til PLC Periforiport	2 m	NT2S-CN222
	Kabel mellem NT2S-SF123/NT2S-SF122 til PLC Periforiport	5 m	NT2S-CN225
	Kabel mellem NT2S-SF121 til PLC Periforiport	2 m	NT2S-CN212
	Kabel mellem NT2S-SF121 til PLC Periforiport	5 m	NT2S-CN215
Kabler	Kabel til programmering af NT2S-SF121/NT2S-SF122	3 m	PC9-PLC9 3 m
Software	PC program for Windows 95/98/NT (Følger med Terminal)		

