

# NS15 - De HMI-familie breidt uit

Automatiseringssystemen

ONE TOUCH



## Het best presterende 15 inch TFT-scherm in de markt

*De NS-serie bestaat uit een uitgebreide serie schermen van 5,7 inch monochroom tot 15 inch TFT kleur. Naast uitmuntend programmeergemak biedt de NS vele geavanceerde kenmerken, uitgebreide communicatiemogelijkheden, uitstekende synergie met Omron PLC's en apparaten, een extreem plat ontwerp dat het mogelijk maakt het scherm in kleine ruimtes te monteren en een backlight met een levensduur van 75.000 uur.*

### **Een nieuwe 15 inch HMI beschikbaar in de succesvolle NS HMI-familie**

De NS15 heeft een hoog presterende processor die het mogelijk maakt snelle grafische veranderingen door te voeren of snel van scherm te wisselen. Het resultaat van deze hoge prestaties wordt getoond op het XGA lcd-scherm met een hele hoge helderheid. De NS15 beschikt ook standaard over een ethernetverbinding, een RGB-uitgang waarmee een tweede scherm kan worden aangesloten en de mogelijkheid om het backlight lineair te dimmen.

In alle andere opzichten deelt het scherm dezelfde voordelen als de NS HMI-familie, inclusief het gebruik van de unieke Smart Active Parts die de serie zo succesvol maken.

[www.industrial.omron.eu/ns15](http://www.industrial.omron.eu/ns15)

# NS15 HMI



## Grafische touchscreen

- Perfect zicht en de beste grafische prestaties
- Extreem helder 15 inch XGA lcd
- Analoge touchscreen en standaard ethernet
- Lineair backlight dimming mogelijk
- Groot geheugen (60MB)



## Video-ingang & -uitgang

- Verbind met Xpectia (vision-systeem) met de optionele NS-CA002 videokaart met RGB-ingang
- RGB-poort om een extra (groter) scherm op de NS15 aan te sluiten

Type				Bestelcode
NS15	TFT, 15 inch, 1024 x 768 pixels	Met ethernet	Zilver	NS15-TX01S-V2
NS12	TFT, 12 inch, 800 x 600 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS12-TS00B-V2
			Ivoor	NS12-TS00-V2
		Met ethernet	Zwart	NS12-TS01B-V2
			Ivoor	NS12-TS01-V2
NS10	TFT, 10 inch, 640 x 480 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS10-TV00B-V2
			Ivoor	NS10-TV00-V2
		Met ethernet	Zwart	NS10-TV01B-V2
			Ivoor	NS10-TV01-V2
NS8	TFT, 8,4 inch, 640 x 480 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS8-TV00B-V2
			Ivoor	NS8-TV00-V2
		Met ethernet	Zwart	NS8-TV01B-V2
			Ivoor	NS8-TV01-V2
NS5-T0	TFT, 5,7 inch, 320 x 240 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS5-T010B-V2
			Ivoor	NS5-T010-V2
		Met ethernet	Zwart	NS5-T011B-V2
			Ivoor	NS5-T011-V2
NS5-S0	STN, 5,7 inch, 320 x 240 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS5-S010B-V2
			Ivoor	NS5-S010-V2
		Met ethernet	Zwart	NS5-S011B-V2
			Ivoor	NS5-S011-V2
NS5-M0	STN, monochroom, 5,7 inch, 320 x 240 pixels	Zonder ethernet	Zwart	NS5-M010B-V2
			Ivoor	NS5-M010-V2
		Met ethernet	Zwart	NS5-M011B-V2
			Ivoor	NS5-M011-V2

Neem contact met ons op voor meer informatie.

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD, Hoofddorp, Nederland Tel: +31 (0) 23 568 11 00 Fax: +31 (0) 23 568 11 88 www.industrial.omron.eu.com

**Austria**  
Tel: +43 (0) 2236 377 800  
www.industrial.omron.at

**Belgium**  
Tel: +32 (0) 2 466 24 80  
www.industrial.omron.be

**Czech Republic**  
Tel: +420 234 602 602  
www.industrial.omron.cz

**Denmark**  
Tel: +45 43 44 00 11  
www.industrial.omron.dk

**Finland**  
Tel: +358 (0) 207 464 200  
www.industrial.omron.fi

**France**  
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00  
www.industrial.omron.fr

**Germany**  
Tel: +49 (0) 2173 680 00  
www.industrial.omron.de

**Hungary**  
Tel: +36 1 399 30 50  
www.industrial.omron.hu

**Italy**  
Tel: +39 02 326 81  
www.industrial.omron.it

**Middle East & Africa**  
Tel: +31 (0) 23 568 11 00  
www.industrial.omron.eu

**Netherlands**  
Tel: +31 (0) 23 568 11 00  
www.industrial.omron.nl

**Norway**  
Tel: +47 (0) 22 65 75 00  
www.industrial.omron.no

**Poland**  
Tel: +48 (0) 22 645 78 60  
www.industrial.omron.pl

**Portugal**  
Tel: +351 21 942 94 00  
www.industrial.omron.pt

**Russia**  
Tel: +7 495 648 94 50  
www.industrial.omron.ru

**Spain**  
Tel: +34 913 777 900  
www.industrial.omron.es

**Sweden**  
Tel: +46 (0) 8 632 35 00  
www.industrial.omron.se

**Switzerland**  
Tel: +41 (0) 41 748 13 13  
www.industrial.omron.ch

**Turkey**  
Tel: +90 216 474 00 40  
www.industrial.omron.com.tr

**United Kingdom**  
Tel: +44 (0) 870 752 08 61  
www.industrial.omron.co.uk