

VERPASSEN SIE DEN ANSCHLUSS NICHT

Nehmen Sie jetzt mit uns Fahrt auf!



MX2 ZUM
AKTIONSPREIS



Springen Sie auf bevor der Zug abfährt



Greifen Sie zu: Unser Aktionsangebot Frequenzumrichter MX2



Der flexible Alleskönner für die anspruchsvolle Applikation

- 0,1 bis 15 kW
- 230V und 400V Einspeisung
- Open loop Vektorregler
- Frei programmierbar
- Positionierfunktion on board
- Sicherer Halt mit Monitorfunktion
- Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren
- Alle üblichen Busoptionen verfügbar

Die Details zu unserem Aktionsangebot entnehmen Sie bitte der letzten Seite.

Für jede Anforderung die passenden Frequenzumrichter



Frequenzumrichter JX	Frequenzumrichter RX	Frequenzumrichter SX
Kleiner U/f-Regler für die einfache Applikation	Das robuste Arbeitspferd für die High-end-Applikation	Ein starkes Stück Technik bis 1 Megawatt
<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 bis 7,5 kW • 230V und 400V Einspeisung • Integrierter Netzfilter • Zweiter Motorparametersatz • PID-Regler • Energiesparfunktion • ModBus on board 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,4 bis 132 kW • Integrierter Netzfilter • Closed loop Vektorregler • Frei programmierbar • Positionierfunktion on board • 100 % Stillstandmoment ohne Rückführung • Alle üblichen Busoptionen verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 kW bis 1 MW • 400V und 690V Einspeisung • U/f- oder Vektorregler • IP54, Wasserkühlung optional • Kundenspezifisch konfigurierbar • Vorbeugende Wartung • Frei programmierbar

OMRON Servomotore bewegen zuverlässig jede Maschine



Rotatorische Motore	Linearmotor-Achsen & Komplettlösungen mit Direktantrieben
Hochdynamisch und leistungsfähig	An Ihre Maschine angepasst - dynamisch und präzise
<ul style="list-style-type: none"> • 50 W bis 5 kW • Inkremental- und Absolutwertgeber • Bis 20 Bit Geberauflösung • IP67 Design • Unterschiedliche Bauformen • Bis 6000 rpm 	<ul style="list-style-type: none"> • Eisenbehaftete und eisenlose Linearmotoren in kompakter und flacher Bauform • Spitzenkräfte bis zu 2250 N (eisenbehaftet) bzw. 2100 N (eisenlos) • Direktantriebsachsen in über 100 Varianten und Längen bis zu 6 Meter • Standard-Gantrysysteme und Kreuztische • Kundenspezifische mechatronische Lösungen als „Turn Key Solution“

OMRON Servoantriebe stehen für höchste Dynamik und Präzision



SmartStep 2-Serie	G-Serie	ACCURAX G5-Serie
Miniaturservo für einfache dynamische Anwendungen	Dynamik und Präzision unter einem Dach	High-end-Servosystem ohne Kompromisse
<ul style="list-style-type: none"> • 0,1 bis 0,4 kW • Extrem platzsparender Aufbau • Einfachste Ansteuerung mittels Pulschette • Elektronisches Getriebe im Lauf umschaltbar • Vibrationsunterdrückung • Notch-Filter 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 W bis 1,5 kW • Schmalere Aufbau, aneinanderreihbar • MotionBus MLII on board • Vibrationsunterdrückung • Notch-Filter • Drehzahl-, Drehmoment- und Positionierregelung 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,1 bis 5 kW • Extrem schmaler Aufbau • Lüfterloses Design bis 800 W • MotionBus on board (MLII oder Ethercat) • Safety-Funktion integriert • 2 Druckmarkeneingänge • Zweiter Encodereingang • Easy Tuning

Sie haben die Wahl: Hiermit bestelle ich folgendes Frequenzumrichter MX2 Promo Kit*:



Anzahl: 1-phasig, 200V:

- 0,2 kW 89,- € / Stck.
- 0,4 kW 95,- € / Stck.
- 0,75 kW 109,- € / Stck.
- 1,5 kW 129,- € / Stck.
- 2,2 kW 149,- € / Stck.

Anzahl: 3-phasig, 400V:

- 0,4 kW 159,- € / Stck.
- 0,75 kW 179,- € / Stck.
- 1,5 kW 199,- € / Stck.
- 2,2 kW 219,- € / Stck.
- 3,0 kW 239,- € / Stck.

Anzahl: 3-phasig, 400V:

- 4,0 kW 279,- € / Stck.
- 5,5 kW 355,- € / Stck.
- 7,5 kW 419,- € / Stck.
- 11 kW 539,- € / Stck.
- 15 kW 689,- € / Stck.



MX2 Software kit 65,- € / Stck.

- Ein MX2 Promo Kit besteht aus: Frequenzumrichter, Filter und Kurzanleitung auf CD
- Ein MX2 Software Kit besteht aus: Konfigurationssoftware CX-Drive, Schnittstellenkabel (USB)

Hinweis: Die Inbetriebnahme ist auch ohne Software möglich!

- Kontaktieren Sie uns bitte für eine Vorführung in unserem Hause
- Bitte rufen Sie mich zurück

Anschrift-/Lieferadresse

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Abteilung/Brieffach _____

Straße _____

Postleitzahl/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-mail _____

Unterschrift _____

* Dieses Angebot ist gültig bis zum 30. Juni 2010. Die Abgabe pro Unternehmen ist auf eine Bestellung begrenzt. Ab 10 Stück MX2 Promo Kits gibt es das Software Kit gratis.

Weitere interessante Aktionsangebote finden Sie unter <http://industrial.omron.at>



Touchscreen & Steuerung zum Aktionspreis von 399,- €



Das perfekte Duo aus BV & Sensorik – ein Teil ist gratis!

Faxantwort 02236 - 377 800 160

Autorisierter Vertriebspartner:

DEUTSCHLAND
Omron Electronics GmbH
 Elisabeth-Selbert-Strasse 17,
 D-40764 Langenfeld
 Tel: +49 (0) 2173 680 00
 Fax: +49 (0) 2173 680 04 00
www.industrial.omron.de

Berlin Tel: +49 (0) 30 435 57 70
Düsseldorf Tel: +49 (0) 2173 680 00
Hamburg Tel: +49 (0) 40 767 590
München Tel: +49 (0) 89 379 07 96
Stuttgart Tel: +49 (0) 7032 81 13 10

SCHWEIZ
Omron Electronics AG
 Sennweidstrasse 44,
 CH-6312 Steinhausen
 Tel: +41 (0) 41 748 13 13
 Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.industrial.omron.ch

Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75

ÖSTERREICH
Omron Electronics Ges.m.b.H.
 Europaring F15/502,
 A-2345 Brunn am Gebirge
 Tel: +43 (0) 2236 377 800
 Fax: +43 (0) 2236 377 800 160
www.industrial.omron.at